

**BST KOREA**

# NOZZLE CLEANER




# NOZZLE CLEANER

X 24 Nozzles  
High Speed(12s/EA)  
Cleaning Hole + Tip  
Cleaning & Drying

## 제품특징 Product feature

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 01. 24개의 노즐 동시세척                     | Simultaneous Cleaning of 24 Nozzle   |
| 02. 탁월한 세척력                          | Excellent Cleaning Power   |
| 03. 빠른세척시간(노즐당 약 12초 소요)             | Speedy Cleaning (12 Seconds per Nozzle)  |
| 04. 노즐 내/외부 세척 및 건조기능                | Cleaning of Inside/Outside Nozzle and Drying Function                          |
| 05. 노즐 오염도에 따른 부위별 세척 및 건조시간 설정기능    | Partial Cleaning by Pollution Level of Nozzle and Drying Time Setting Function |
| 06. 사용이 편리한 탈착식 노즐홀더블럭               | Convenient Detachable Holder Block   |
| 07. 간단한 조작법 (1회 버튼 조작으로 작동 - 자동모드기능) | Simple Operation (One Time Push-Button Operation-Automatic Mode Function)      |
| 08. 편리한 세척제 공급 및 세척제 부족시 알림기능        | Convenient Cleaner Supply and Alerting Function on Insufficient Cleaner        |
| 09. 제품상태표시 3" LCD 장착                 | Product State Indication: Equipped with 3" LCD                                 |
| 10. 세척종료 알림기능                        | Notifying Function on Completion of Cleaning                                   |
| 11. 타워램프 적용으로 작동상태 확인용이 (옵션사항)       | Easy Check of Operation by Tower Lamp (Option)                                 |

## 세척공정 Cleaning Process




## 설치 후 효과 Installation Effect



## 노즐세척결과 Result of Nozzle Cleaning

### 01 HOLE 세척 HOLE Cleaning



### 02 백화현상제거 Eliminating Whitening Phenomenon



[세척전 Before Cleaning]  
백화현상 (비전에러 유발)  
Whitenint (Causing Vision Error)



[세척후 After Cleaning]  
백화현상 제거 (비전에러 없음)  
Removal of Whitening (No Vision Error)

## 제품규격 Product Specification

노즐장착개수 Number of Installed Nozzles	MAX 24개
제품크기 Dimension(WxDxH)	400x400x420
제품중량 Weight	31Kg
허용 에어 압력 Allowable Air Pressure	7kgf/cm <sup>2</sup>
정격전압 및 주파수 Rated Voltage & Frequency	AC100-240V, 50/60Hz, 3A



[탈착식 홀더]  
Datachable Holder



주소 : 경남 창원시 성산구 정동로 62번길 74-28 Address : 74-28, Jeongdong-ro 62, Seonsan-gu,  
Changwon-si, Kyungsangnam-do, Korea

TEL : 055-262-0536

TEL : +82-70-8666-3132

FAX : 055-262-0537

FAX : +82-55-262-0537

Homepage : <http://www.bstkor.com>

E-mail : [sales@bstkor.com](mailto:sales@bstkor.com)



Venture for  
Tomorrow

Registered ISO 9001:2008

특허 제품

Patented Product